

**Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z:
32/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total L_{tot}	130 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tamaño de plaquita	10
Ø de corte D_c	32 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------