

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK7710, Denominación tipo W29: 24-110****Datos de pedido**

Número de pedido	216950 24-110
GTIN	2050002046733
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

Avellanador de plaquita de corte n.º 216660.

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Radio angular: 0,4 mm

Descripción técnica

Denominación	24-110
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7710
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	200 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		