

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK62, Denominación tipo W29: 24-010****Datos de pedido**

Número de pedido	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Radio angular: 0,4 mm

**Descripción técnica**

Denominación	24-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK62
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		