



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita	10
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud total L_{tot}	130 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	32 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------