

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 34-010****Datos de pedido**

Número de pedido	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

Avellanador de plaquita de corte n.º 216660.

Código ISO plaquita de corte: WOEX 06T304

Radio angular: 0,4 mm

Descripción técnica

Denominación	34-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK8425
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		