

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 250/13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de planear 45° con división desigual para una marcha suave. Base de precisión para plaquitas reversibles por medio de calzos de metal duro especiales. Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.

Descripción técnica

Tornillo de amarre para calzo	219861 (TX8)
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1203..
Ø de corte D_c	250 mm
Calzo	219860
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	263 mm
Tornillo de apriete para plaquita	219862 (25IP; 6 Nm)
Longitud total L_{tot}	63 mm
Ø de perforación de asiento	60 mm

Número de filos Z	13
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	219861
Tornillo de amarre	219862
Placa de apoyo de metal duro	219860