

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 125/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de planear 45° con división desigual para una marcha suave. Base de precisión para plaquetas reversibles por medio de calzos de metal duro especiales.

Descripción técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	138 mm
Plaqueta de corte adecuada	SE.. 1203..
Calzo	219860
Ø de perforación de asiento	40 mm
Tornillo de apriete para plaqueta	219862 (25IP; 6 Nm)
Tornillo de amarre para calzo	219861 (TX8)
Ø de corte D_c	125 mm
Longitud total L_{tot}	63 mm

Número de filos Z	7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Placa de apoyo de metal duro	219860
Tornillo de amarre	219861
Tornillo de amarre	219862