

Garant**Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 48mm**

Datos de pedido

Número de pedido	217180 48
GTIN	4045197281319
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:**Con un filo (z = 1).****Nota:**

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø avellanado D	48 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Medida de programación e	8,05 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de mango D _s h6	32 mm
Ø mínimo d _{min.}	33 mm
Ø collar D ₁	40 mm
Plaquita de corte adecuada	260150

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	223 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Tornillo de amarre	219844