

Garant
Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 33mm


Datos de pedido

Número de pedido	217180 33
GTIN	4045197196958
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Medida de programación e	6,65 mm
Longitud de voladizo L ₁	102 mm
Ø mínimo d _{min.}	21 mm
Tornillo para plaquita	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø collar D ₁	25 mm
Ø de mango D _s h ₆	20 mm
L ₂	82 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Ø avellanado D	33 mm
L ₃	75 mm
Número de filos Z	1
Plaquita de corte adecuada	260150

Refrigeración interior	sí
Longitud total L	152 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219844
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0