

Garant

**Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
63/6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø de corte D_c	63 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	75 mm
Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP