



Fresa angular de 90° MECX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 17/3XLmm



Datos de pedido

Número de pedido	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte D_c : 17 mm

Número de filos Z: 3

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$: 6 mm

Longitud de voladizo L_1 : 20 mm

Longitud total L_{tot} : 130 mm

Ø de mango D_s h6: 16 mm

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	16 mm
Longitud total L_{tot}	130 mm
Ø de corte D_c	17 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Número de filos Z	3

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	13 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	32 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	31 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,88 grados
$\varnothing D_3$	14 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------