


Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm

Datos de pedido

Número de pedido	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Clase de artículo	250

Descripción
Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	5
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,35 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	33 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	74 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------