



Fresa angular de 90° MEC11T, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D_c	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	58 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,46 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	25 mm
Ø D_3	26 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------