



## Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.  
Cantidad de filos reducida.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo $L_1$	36 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	15,7 mm
Ø de mango $D_5$ h6	20 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Número de filos Z	2
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	16,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,86 grados
Ø $D_3$	18 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------