



Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	32 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	10 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Número de filos Z	5
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	43 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	98 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	94 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,27 grados

Ø D ₃	44 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------