



## Fresa angular 90° MECH11, Mango Weldon, Ø D / Zef: 32/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto  $a_e$  superiores con la misma profundidad de corte  $a_p$ . Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Código ISO plaquita de corte	BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	2
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	46 mm
Longitud de voladizo $L_1$	55 mm
Ø de corte $D_c$	32 mm
Longitud total $L_{tot}$	117 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 11T308
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------