

Garant**Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, Ø activo D / Longitud de alcance L1: 15,1/30mm**

Datos de pedido

Número de pedido	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Clase de artículo	21R

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal **para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	85 mm
Tamaño de placa	24
Ø activo D	15,1 mm
Tornillo de fijación	219926
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219926
--------------------	--------