

Garant

Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, Ø activo D / Longitud de alcance L1: 20,5/37mm



Datos de pedido

Número de pedido	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Clase de artículo	21R

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal **para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descripción técnica

Tornillo de fijación	219926
Longitud total L _{tot}	96 mm
Longitud de voladizo L ₁	37 mm
Ø activo D	20,5 mm
Tamaño de placa	25
Ø de mango D _s	25 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219926
--------------------	--------