

**Garant****Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, Ø activo D / Longitud de alcance L1: 22/43mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Clase de artículo	21R

## Descripción

### Ejecución:

**Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.**

### Aplicación:

De uso universal **para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.

### Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de &lt; 5.

## Descripción técnica

Ø activo D	22 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	43 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Tamaño de placa	25
Longitud total L <sub>tot</sub>	102 mm
Tornillo de fijación	219926
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219926
--------------------	--------