

Garant
Softcut® HSI, con rosca, Ø D / cantidad de fillos Z: 32/2 mm


Datos de pedido

Número de pedido	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 8$ mm.

Para poder emplear los **4 fillos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx.}}$: 10 mm

Longitud total L_{tot} : 42 mm

Ø D_1 h6: 17 mm

Ø D_2 : 28,7 mm

Rosca de alojamiento M: M16

Plaquita de corte adecuada: SO.. 1205..

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
----------------------------	-------------

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx.}}$	10 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Longitud total L_{tot}	42 mm
\varnothing de corte D_c	32 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa con plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Punta de precisión para Torx Plus®, mango E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP