

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	319006 25
GTIN	4067263201762
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_2	30 mm
h_5	27 mm
Ø del mango d_1	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm

h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI