



Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319127 40
GTIN	4067263237488
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	25 mm
Anchura del mango b ₃	20,5 mm
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI