

Garant**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319006 40
GTIN	4067263201786
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

b ₂	42,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm

l_1	22 mm
h_5	34,5 mm
b_1	85 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI