



Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319127 20
GTIN	4067263237464
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Anchura del mango b_3	13 mm
h_5	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20

Ø del mango d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI