

Garant**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319106 30
GTIN	4067263237952
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Anchura del mango b ₃	17 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Ø del mango d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI