

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319126 30
GTIN	4067263238058
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Anchura del mango b ₃	17 mm
h ₆	38 mm
b ₁	70 mm
h ₂	29 mm

Ø del mango d_1	30 mm
h_5	28 mm
h_1	20 mm
l_1	70 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
b_2	35 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI