

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	319126 25
GTIN	4067263238041
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_5	25 mm
Anchura del mango b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Ø del mango d ₁	25 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25
l ₁	55 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI