



Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	50 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de mango D_s h6	32 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Número de filos Z	4
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	41,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	98 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	93 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,34 grados
Ø D_3	43 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------