

HOLEX**Armario ropero con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	949613 2
GTIN	4067263642640
Clase de artículo	92S

Descripción**Ejecución:**

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero. Con base.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Número de barras para ropa	1
Anchura	600 mm
Profundidad	500 mm
Profundidad útil por departamento	477 mm
Cubierta inclinada	no
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Norma	DIN 4547
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Anchura útil por departamento	240 mm
Anchura estante	298 mm
Modelo estructura inferior	Base
Altura	1950 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Número de estantes fijos	1
Letrero para el nombre	no
Número de departamentos	2
Barnizado especial posible	no
Profundidad de estante	477 mm
Altura útil por percha	328 mm
Peso	38 kg
para candado	sí
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

