

HOLEX**Armario ropero con fijación de cubierta inclinada, pies de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	949633 2
GTIN	4067263642824
Clase de artículo	92S

Descripción**Ejecución:**

Armario ropero con accesorio de cubierta inclinada que evita que los objetos se vuelquen. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.

Con bases de plástico.

Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura detrás	2180 mm
Número de estantes fijos	1
para candado	sí
Cubierta inclinada	sí
Número de barras para ropa	1
Anchura	600 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Número de departamentos	2
Anchura estante	298 mm
Altura delante	1950 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Anchura útil por departamento	240 mm
Profundidad	500 mm
Peso	42 kg
Profundidad útil por departamento	477 mm
Profundidad de estante	477 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil por percha con cubierta inclinada	328 mm
Modelo estructura inferior	Patas de acero
Barnizado especial posible	no
Ranura de ventilación puerta	sí
Norma	DIN 4547
Altura útil por departamento ropa	1420 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

