

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/6****Datos de pedido**

Número de pedido	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Clase de artículo	29D

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269028 50
Interfaz / punto separación	40 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR
Serie	Master Mute
Sistema	DM
Longitud total L	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Ángulo de inclinación	93 grados

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte