

**Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 125/9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.  
Cantidad de filos reducida.

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de corte $D_c$	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	63 mm
Número de filos Z	9
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,12 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	116,6 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	243 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------