



Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, aislamiento VDE, Tipo: M



Datos de pedido

Número de pedido	813750 M
GTIN	4013288221780
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

- **Mordazas lisas, orientadas en paralelo.**
- **Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.**
- **Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.**
- **El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.**
- **Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.**

Herramienta probada según **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. La seguridad aumenta gracias al protector antideslizante situado en el extremo delantero de la empuñadura. Protección adicional gracias a la función deslizante para la apertura sin contacto y segura de las mordazas no aisladas.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Abertura de sujeción	13 - 16 mm
Quality Dress	6004 Joker M
Abertura de sujeción	1/2 – 5/8 pul
Material	Acero al cromo molibdeno

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Tenazas llave