



## Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, aislamiento VDE, Tipo: L



### Datos de pedido

Número de pedido	813750 L
GTIN	4013288221773
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Mordazas lisas, orientadas en paralelo.**
- **Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.**
- **Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.**
- **El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.**
- **Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.**

Herramienta probada según **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. La seguridad aumenta gracias al protector antideslizante situado en el extremo delantero de la empuñadura. Protección adicional gracias a la función deslizante para la apertura sin contacto y segura de las mordazas no aisladas.

#### Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción	5/8 – 3/4 pul
Longitud total	226 mm
Abertura de sujeción	16 - 19 mm
Quality Dress	6004 Joker L
Material	Acero al cromo molibdeno

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Tenazas llave