



Fresa angular de 90° MEC17, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	100 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	15,7 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	23,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	57 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,61 grados

Ø D ₃	25 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------