

Garant**Tenazas llave, Longitud total: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	813501 300
GTIN	4067263031475
Clase de artículo	81A

Descripción**Ejecución:**

Bocas **paralelas** y **lisas**; modelo cromado.

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**.

Trabajo cómodo para el usuario gracias a los brazos configurados ergonómicamente con revestimiento de plástico antideslizante que reducen peligro de resbalamiento. Tenaza llave cromada. **Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 68 mm
Longitud de boca	32 mm
Longitud total	300 mm
Tipo de producto	Tenazas llave