


Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Clase de artículo	250

Descripción
Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M12
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Longitud total L_{tot}	35 mm
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,86 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,6 mm
Ø D_3	18 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------