



## Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302177 16
GTIN	4060576155043
Clase de artículo	33T

### Descripción

#### Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

#### Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).
- Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

#### Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con Ø de sujeción 32 mm.

### Descripción técnica

Ø D	32 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Longitud total L	62,5 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 $\mu\text{m}$

Tipo de producto

Casquillo reductor