



Lijadora recta Batería, Tipo: 71230461



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 077259 71230461 |
| GTIN | 4014586897158 |
| Clase de artículo | 03F |

Descripción

Ejecución:

- Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
- Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
- Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.

Compacta con cuello de husillo corto.

Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. **Sin batería y cargador.**

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073856 – 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y 073867.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|------|
| Tensión de batería | 18 V |
| Ø máximo pinza portapieza | 8 mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s ² |
| Peso | 1,4 kg |
| Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí |
| Intervalo de revoluciones | 9000 - 28000 min ⁻¹ |
| Suministro de energía | a batería |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 |
| Quality Dress | AGSZ 18-280 BL AS |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) |
| Tipo de producto | Lijadora recta |