



Lijadora recta Batería, Tipo: 71230661



Datos de pedido

Número de pedido	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
- Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
- Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.

Cuello de husillo largo. El cuello largo y delgado permite penetrar profundamente en la pieza de trabajo (p. ej., rectificado interior de tubos).

Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. **Sin batería y cargador.**

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073856 – 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y 073867.

Descripción técnica

Ø máximo pinza portapieza	8 mm
Tensión de batería	18 V

Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	AGSZ 18-90 LBL AS
Intervalo de revoluciones	2900 - 9000 min ⁻¹
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,6 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Lijadora recta