

Garant GRIDLINE

**Base de armario, para tamaño de plaquita longitudxanchura: 1200X800mm****Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 431060 1200X800 |
| GTIN              | 4067263264927   |
| Clase de artículo | 41C             |

**Descripción****Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

**Base de armario**, carcasa de chapa de acero, según el tamaño con puerta batiente o estantes, incluyendo sistema de cerradura GARANT. Pintura de cuerpo RAL7035 gris claro, lados frontales RAL 7016 antracita.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón (derecha): 50; 75; 100; 200 mm

Altura útil puerta: 425 mm

Número de estantes de almacenamiento: 1

Número de carcasas con puerta: 1

Número de carcasas con cajones: 1

**Nota:**

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.º 086002 tam. 850.

**Descripción técnica**

|   |         |
|---|---------|
| Cajón profundidad útil                          | 500 mm  |
| Altura de la estructura inferior                | 710 mm  |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 1000 kg |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento | 770 mm              |
| Cajón anchura útil  | 300 mm              |
| Altura útil puerta  | 425 mm              |
| Anchura de la estructura inferior                             | 906 mm              |
| Profundidad de la estructura inferior                         | 650 mm              |
| Cajón profundidad útil en G                                   | 20 mm               |
| Cajón anchura útil en G                                       | 12 mm               |
| Número de estantes de almacenamiento                          | 1 mm                |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble                    | 75 kg               |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)                     | 100 %               |
| Compensación de altura  | 25 mm               |
| Retícula panel perforado Hoffmann                             | 9×9                 |
| Cerradura de pasador cilíndrico                               | bombillo modular    |
| Tipo de producto  | Estructura inferior |