



Sargento monomanual desmontable y mango giratorio, Abertura de sujeción: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	860288 150
GTIN	4008158041988
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Parte superior e inferior de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Riel de perfil hueco de acero pavonado. La carcasa de plástico protege el mecanismo del mango contra el polvo y las virutas. Por un lado, el mango se puede colocar para lograr una posición de bombeo óptima y, por lo tanto, una mejor aplicación de la fuerza. Por otro lado, el mango también se puede girar fuera del área de trabajo después del proceso de sujeción. Esto permite el uso de varios sargentos en un espacio más pequeño.

- **Mango de plástico de 2 componentes con palanca de bomba.**
- **El innovador mecanismo de rotación de 360° permite colocar la unidad de agarre alrededor del riel.**
- **Mecanismo de bloqueo de 12 pasos para mantener de forma segura la posición de agarre.**
- **Superficies de apriete grandes con cubiertas protectoras desmontables.**
- **Fuerza de sujeción de hasta 1400 N.**
- **Cambio sin herramientas de sujeción a extensión.**
- **Uso con una sola mano sin ningún esfuerzo.**

Descripción técnica

Alcance del brazo	80 mm
Anchura de separación	195 - 315 mm
Quality Dress	EZ360
Fuerza de apriete máxima	1400 Nm
Abertura de sujeción	150 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	18×5 mm
Peso	0,78 kg
Tipo de producto	Sargento