



## Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 28/2XLmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.

Cantidad de filos reducida.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte  $D_c$ : 28 mm

Número de filos Z: 2

Profundidad de corte máxima  $a_{p \text{ máx.}}$ : 15,7 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 36 mm

Longitud total  $L_{\text{tot}}$ : 120 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 25 mm

### Descripción técnica

Longitud total $L_{\text{tot}}$	120 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Longitud de voladizo $L_1$	36 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Ø de corte $D_c$	28 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Número de filos Z	2

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	19,6 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	54 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	49 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,73 grados
$\varnothing D_3$	21 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------