

Garant**Estrella de lijado de material no tejido, Ø 19 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	555915 100
GTIN	4067263290537
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Velo de material no tejido en disposición estrellada con asiento roscado. Ejecución de material no tejido resistente al desgarre y robusto, no se deshilacha en cantos de corte. de 3 capas.

Aplicación:

Para limpiar, desbarbar y acabar puntos de difícil acceso como **perforaciones, roscas interiores, tubos y cavidades**. Utilizar con pasador de sujeción n.º 555920.

Descripción técnica

Comparación de granulado	100
Grado de finura	basto
Color	marrón
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 19 mm
N.º revoluciones recomend.	10000 min ⁻¹

Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Estrella de lijado de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		