

Garant**Muela compacta, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 180/6****Datos de pedido**

Número de pedido	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, **forma de disco prensada.**

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especialmente indicadas para el **rectificado fino y el desbarbado.** Deja un **acabado fino** y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Grado de finura	medio
Ejecución	6 A medium
Comparación de granulado	180

Grado dureza	medio
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Velocidad de giro máxima	22000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

