



llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15°, Ancho de llave: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614853 16 |
| GTIN | 4018754239214 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. La carraca con 72 dientes integrada permite un ángulo de trabajo de solo 5°, para un trabajo eficiente incluso en espacios reducidos.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 614820

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Longitud llave L | 215 mm |
| Altura de boca h_1 | 7,7 mm |
| Anchura de boca b | 33,4 mm |
| Altura del anillo h_2 | 10 mm |
| Ø anillo D | 29 mm |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Superficie | cromado |

| | |
|------------------------------|-------|
| Tope final lado boca | no |
| Función de soporte lado boca | no |
| con cabezal basculante | no |
| Carraca reversible | sí |
| Tipo de producto | Llave |