



## Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 200 mm, Ancho de llave: 11 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	622601 11
GTIN	7610733291328
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Santoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada. Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 622552

### Descripción técnica

Longitud total	275 mm
Ancho de llave	11 mm
Perfil de salida	Ranura
Tipo de producto	Llave de vaso