

Rosca Calibre liso Pasa/No Pasa de orificio central 6H, Rosca: M5



Datos de pedido

Número de pedido	486055 M5
GTIN	2050002073685
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Tipo según DIN 2245.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

Paso de rosca	0,8 mm
Calidad	6
Clase de tolerancia	6H
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Norma	DIN 13
Campo de tolerancia	H
Rosca	M5
Tipo de rosca	M
Calibración	L6

Tipo de producto

Calibre macho No Pasa para roscas

Servicios

Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 20 mm

028300 20

Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm

028340 60