



Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud total L_{tot}	130 mm
Ø de mango D_5 h6	25 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	15,7 mm
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para α máx.	23,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	57 mm
Ángulo de rampa α máx.	0,61 grados
Ø D_3	25 mm

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------