


Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm

Datos de pedido

Número de pedido	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Clase de artículo	250

Descripción
Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de perforación de asiento	22 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	15,7 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Número de filos Z	5
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,26 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	54,6 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	119 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------